



Dados do pedido

Número do pedido	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aparas	PQ
Tipo	CA115P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Raio do canto	0,4 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear