



Dados do pedido

Número do pedido	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Tipo	CA115P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 340 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Quebra-apanas	HQ
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302

Aplicação principal	P
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar