

## Ficha de dados



### Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para processamento médio



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260490 CA115P |
| GTIN             | 4960664045846 |
| Classe de artigo | 25E           |

#### Descrição técnica

|   |                 |
|---|-----------------|
| Avanço f                                      | 0,1 - 0,3 mm/U  |
| Tipo  | CA115P          |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 120 - 340 m/min |
| #Raio do canto                                | 0,4 mm          |
| Material de corte                             | HM              |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento      |
| Tolerância                                    | M               |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | DCMT 11T304     |
| Número de trocas/cortes                       | 2               |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,5 - 3 mm      |
| Condição de corte                             | cont&iacute;nuo |

## Ficha de dados

|                     |  |
|---------------------|--|
| Quebra-aparas       | GK   |
| Aplicação principal | P  |
| Tipo de produto     | Pastilha de corte<br>reversível para tornear |