


**TNMG 160404, Tipo: KW10****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 251582 KW10   |
| GTIN             | 4960664220847 |
| Classe de artigo | 25E           |

**Descrição técnica**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Quebra-aparas                                 | AH                        |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 60 - 400 m/min            |
| Aplicação principal                           | N                         |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 1 - 4 mm                  |
| Avanço $f$                                    | 0,1 - 0,35 mm/U           |
| Raio do canto                                 | 0,4 mm                    |
| Condição de corte                             | ligeiramente interrompido |
| Tipo  | KW10                      |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento de desbaste    |
| Óleo de corte                                 | HM                        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | TNMG 160404               |
| Número de trocas/cortes                       | 6                         |

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar