



Dados do pedido

Número do pedido	081285 26
GTIN	5708997362044
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e aresta de proteção em borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

Projetor com bateria NOVA "For Life" com pega de transporte integrada e função de regulação da intensidade de 5 níveis.

- **Design novo e atualizado com vários LED altamente eficientes.**
- **Nova função OPTILight para uma potência luminosa otimizada e um período de iluminação excepcional.**
- **Compacto e duradouro para ambientes de trabalho exigentes.**

Graças ao sistema duplo, pode ser utilizado como projetor sem fios portátil e também com cabo de alimentação.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo carregador.

Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Largura total	88 mm
Comprimento total	235 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de proteção IP	IP 67
Fluxo luminoso	400 - 4000 lm
Altura total	233 mm
Consumo energético	26 W