

**DC.T 11T304, Tipo: SW05****Dados do pedido**

Número do pedido	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	40 - 100 m/min
Aplicação principal	Ti
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Quebra-aperas	MQ
Avanço $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo	SW05
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar