

Garant**Fresa de grande avanço HSI GARANT Softcut, com perfuração, ØD / Número de arestas de corte Z: 50/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	214848 50/4
GTIN	4067263117230
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

As pastilhas intercambiáveis estão ajustadas à ferramenta de suporte com 15°.

Utilização:

Selecionar o valor f_z 0,8 mm.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219833 (15IP; 3 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	SO.. 1205..
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Série	Softcut®
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	25 mm

Ø das lâminas D_c	50 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\min.}$	76,5 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ângulo de ramping $\alpha_{\max.}$	1,25 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\max.}$	98,3 mm
Ø D_3	27,4 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p \max.}$ #	2,8 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219833
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP