

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM, TiN, G: G3/8



Dados do pedido

Número do pedido	139400 G3/8
GTIN	4045197509628
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). **Com ranhuras de lubrificação, efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.**

A **forma de polígono inovadora** permite uma ampla gama de aplicações. A **estrutura de camada multifuncional** permite uma **vida útil máxima**, mesmo em **materiais de alta resistência**.

Utilização:

Para **rosca cilíndrica de tubo Whitworth** DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descrição técnica

Passo de rosca	1,337 mm
Passos por polegada	19
Número de sulcos de aparas	6
Número de arestas de corte Z	6
Ø da rosca	16,66 mm
Ø haste D _s	12 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Comprimento total L	100 mm
Valor de referência do Ø do furo roscado	16,05 mm
Profundidade de rosca	49,98 mm

Tamanho da rosca	G3/8
Revestimento	TiN
Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS E PM
Norma	DIN 2189
Classe de tolerância	ISO 228 X
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Macho laminador de roscas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

