

Garant**Fresa de grande avanço HSI GARANT Softcut, com perfuração, ØD / Número de arestas de corte Z: 63/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	214848 63/5
GTIN	4067263117254
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

As pastilhas intercambiáveis estão ajustadas à ferramenta de suporte com 15°.

Utilização:

Selecionar o valor f_z 0,8 mm.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Série	Softcut®
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219833 (15IP; 3 Nm)
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SO.. 1205..
Número de arestas de corte Z	5

Ø D ₃	40,4 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D _{min.}	102,3 mm
Comprimento de ramping L para α _{máx.}	38 mm
#profundidade máxima de corte a _{p máx} #	2,8 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D _{máx.}	124,3 mm
Ângulo de ramping α _{máx.}	0,75 mm
Ø das lâminas D _c	63 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219833
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP