

Garant**Fresa de grande avanço HSI GARANT Softcut, com perfuração, ØD / Número de arestas de corte Z: 52/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	214848 52/4
GTIN	4067263117247
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

As pastilhas intercambiáveis estão ajustadas à ferramenta de suporte com 15°.

Utilização:

Selecionar o valor f_z 0,8 mm.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Série	Softcut®
Pastilha de corte reversível adequada	SO.. 1205..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219833 (15IP; 3 Nm)
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\#}$	2,8 mm

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	27 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	1,25 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø das lâminas D_c	52 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	80,5 mm
Ø D_3	29,4 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	102,3 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219833
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP