

## Macho de roscar para máquina extra comprido HSS-E, sem revestimento, M: M5



### Dados do pedido

Número do pedido	134660 M5
GTIN	4045197075765
Classe de artigo	11H

### Descrição

**Modelo:****Com haste extra comprida.**≤ M10: Haste **conforme DIN 371;**≥ M12: Haste **conforme DIN 376.****Vantagem:**Muito adequada **para corte de roscas em locais de difícil acesso.**

### Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	0,8 mm
Ø do furo central	4,2 mm
Norma	Norma de fábrica
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Comprimento total L	125 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	15 mm

Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M5
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		