

Macho de roscar para máquina curto, sem revestimento, M: M5



Dados do pedido

Número do pedido	134650 M5
GTIN	4045197075703
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:

A haste curta é menos saliente e, como tal, mais estável.

Descrição técnica

Ø do furo central	4,2 mm
Passo de rosca	0,8 mm
Ø da rosca	5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Norma	DIN 352
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	50 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	10 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M5
Revestimento	sem revestimento

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	15-20 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		