

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Classe de artigo	29W

## Descrição

### Modelo:

For  $\varnothing$  9.75 – 164 mm, with fine boring head No. 237546, boring bar and accessories in a case.

**Can be extended** with the bridge No. 237560 to  $\varnothing$  320 mm.

**Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the  $\varnothing$ .**

### Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237546 HW63

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630  $\varnothing$  9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632  $\varnothing$  14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634  $\varnothing$  19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636  $\varnothing$  24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n.º 237640  $\varnothing$  29,75 – 48,1 mm (85 mm); N.º 237642  $\varnothing$  47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 ponte: N.º 237647 para alargamento do  $\varnothing$  de 86 – 164 mm.

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

## Descrição técnica

Ligação	HW63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

---

**Acessórios**

Barra de mandrilar	237634
Barra de mandrilar	237630
Barra de mandrilar ajustável	237640
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar ajustável	237642
Ponte	237647
Barra de mandrilar	237632
Suporte de inserção para pontes Tipo 06	237564 06
Cabeça de fuso Ø 9,75 – 320 mm Ligação HW63	237546 HW63
Barra de mandrilar	237636
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 164 mm	237569