



Dados do pedido

Número do pedido	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Rádio de estaleiro de obras robusto, à prova de salpicos de água (IP54) para o funcionamento com a rede elétrica e com bateria. Rádio Bluetooth a bateria com poderoso sistema de áudio.

- **As tampas das extremidades absorvem choques protegem contra quedas**
- **Porta USB-C para carregar aparelhos móveis**
- **Até 13 horas de funcionamento com uma bateria Milwaukee 18V/5Ah.**
- **Funciona com baterias Milwaukee 18 V ou com tensão de rede de 230 V.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação, 2 pilhas de reserva, cabo de ligação AUX, sem baterias.

Descrição técnica

Peso	5 kg
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Altura	218 mm

Tipo de proteção IP	IP 54
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Alimentação de energia	A energia elétrica
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Interface USB
Tensão da bateria	18 V
Largura	228 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Designação do fabricante	M18RADDAB-G2-018V/-
Comprimento	515 mm
Número de baterias incluídas	0
Tipo de produto	Rádio