

**DC.T 11T304, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	GK
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 140 m/min
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar