

**DC.T 11T308, Tipo: CB7010****Dados do pedido**

Número do pedido	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	70 - 180 m/min
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 240 m/min
Aplicação secundária	M
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	SM
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CB7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar