

Macho de roscar para máquina, vaporizado, M: M2



Dados do pedido

Número do pedido	135150 M2
GTIN	4045197076090
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:

Com rosca-guia escalonada cônica (3 – 4 dentes roscados completos, depois com desvio cônico para trás).

Especialmente concebida para roscas de furos cegos em locais profundos e aparas que permanecem nos sulcos de aparas da broca de roscar.

Vantagem:

A rosca-guia escalonada cônica evita a fixação de aparas e o lascamento resultante das pontas dos dentes durante o retorno da broca de roscar.

Descrição técnica

Passo de rosca	0,4 mm
Ø do furo central	1,6 mm
Número de sulcos de aparas	2
Ø da rosca	2 mm
Número de arestas de corte Z	2
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	2,8 mm
Comprimento total L	45 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E

Profundidade de rosca	6 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		