

DCMT 070202, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	GK
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar