

Garant**Inserto de corte, Ø: 5,2****Dados do pedido**

Número do pedido	237621 5,2
GTIN	4045197681485
Classe de artigo	29W

Descrição**Utilização:**

Para microcabeças de torneamento. **Ø da haste de 7 mm** para alojamento direto na cabeça n.º 237495 e 237498.

Descrição técnica

Comprimento L	20,3 mm
Ø da haste	7 mm
Ø da área do fuso	5,2 - 6,3 mm
Ø	5,2 mm
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		

Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Grafite, GFK, CFK	adequado
Uni	adequado
Óleo	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado