

**Garant**


## Dados do pedido

Número do pedido	237586 HW63
GTIN	4045197608406
Classe de artigo	29W

## Descrição

### Modelo:

With fine boring head No. 237591, boring bars and accessories in a case. **Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the Ø.**

Ø adjustment with minimum backlash.

**For Ø 9.75 – 88.1 mm**

### Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237591 HW63

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

## Descrição técnica

Ligação	HW63
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Ferramenta de fuso

**Acessórios**

Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm Ligação HW63	237591 HW63
Barra de mandrilar	237630
Barra de mandrilar ajustável	237642
Barra de mandrilar ajustável	237640
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar	237632
Barra de mandrilar	237634
Barra de mandrilar	237636
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 88,1 mm	237599