

HOLEX**Disco de corte "2 em 1", Ø do disco: 125mm****Dados do pedido**

Número do pedido	563505 125
GTIN	4067263118596
Classe de artigo	52M

Descrição**Modelo:****Disco de corte universal para aço e INOX.****Utilização:**

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte v_c máxima de 80 m/s.

Especificação:**A60R-BF.****Instrução:**

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	12200 r,p,m,
Descrição da forma	reto
Largura do disco	1 mm
Ø do furo	22,23 mm

Ø do disco	125 mm
Especificação	A60R-BF
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		