

Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 3/8-24



Dados do pedido

Número do pedido	133425 3/8-24
GTIN	4062406374334
Classe de artigo	12I

Descrição

Versão:

Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap. Design robusto para um amplo espectro de materiais.
Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.

Utilização:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descrição técnica

Comprimento total L	90 mm
Passos por polegada	24
Passo de rosca	1,058 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	9,53 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	7 mm
Número de arestas de corte Z	3
Tamanho da rosca	3/8-24 UNF
Óleo de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNF
Ø do furo central	8,5 mm

Profundidade de rosca	28,59 mm
Série	Pro Tap
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

