


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	275021 8
GTIN	4062406378387
Classe de artigo	21H

Descrição

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,19 mm/U
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,8 mm
Largura de incisão w	8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9035
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Pastilha de recorteneutro Largura de incisão w 8,0

273100 8,0