

Garant
Broca HPC MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,8

Dados do pedido

Número do pedido	122470 6,8
GTIN	4067263119951
Classe de artigo	11E

Descrição
Versão:

Design robusto da broca e ponta em bico especial otimizada para a melhor formação de aparas possível e quebra segura das aparas com valores de avanço elevados.

Microgeometria avançada, forma da aresta de corte convexa e polimento de superfície cônica para maior estabilidade da aresta de corte principal. Geometria otimizada dos sulcos de aparas e geometria frontal patenteada para evacuação fiável das aparas em materiais de peça de trabalho de aço e ferro fundido. Revestimento de alto desempenho da mais recente geração.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.

Encomendar forma **HB**: com n.º **122471/122476**.

Encomendar forma **HE**: com n.º **122470 / 122475 e 129100HE**.

Descrição técnica

Comprimento dos canais de aparas L_c	34 mm
Número de arestas de corte Z	2
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	23,8 mm
Comprimento total L	79 mm
Norma	DIN 6537 K
Ø haste D_s	8 mm
Tolerância de Ø nominal	h7

Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,23 mm/U
Ø nominal D _c	6,8 mm
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Versão	4×D
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas espirais

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado	115	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	105	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	100	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	70	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	60	P
GG	adequado	110	K
GGG	adequado	75	K
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		

Serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
------------------------------	-----------

