



Dados do pedido

Número do pedido	273500 6
GTIN	4067263118787
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,3 mm
Largura de incisão w	6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,17 mm/U
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Tipo	HB9035
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
--	----------------	----------------	------------

Aço < 500 N/mm ²	adequado	200	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	160	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	140	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	110	P
GG(G)	condicionalmente adequado	80	K
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		