



Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 60°, TiAIN, Ø h6 DC: 6



Dados do pedido

Número do pedido	208167 6
GTIN	4062406380403
Classe de artigo	11X

Descrição

Versão:

Excelente qualidade de superfície devido ao **ângulo espiral de 35°**.

Tolerância: **Medida S = $\pm 0,2$ mm. Ângulo da ponta de ± 5 minutos de ângulo.**

Rebarbadora especialmente concebida para **processamento de materiais duros**. O revestimento Diabolo melhorado permite uma vida útil ainda mais longa e melhores qualidades de superfície.

Utilização:

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

Descrição técnica

Avanço f_z em aço < 60 HRC	0,03 mm
Número de dentes Z	6
Ø das lâminas D_c	6 mm
Ângulo do chanfro de canto	60 grau
Comprimento total L	57 mm
Medida S	5,9 mm
Ø haste D_s	6 mm
Série	Diabolo
Haste	DIN 6535 HA com h6
Fresagem de chanfros	30 grau

Ficha de dados

Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo espiral	35 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico	60 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		