

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para acabamento,
Tipo: HU7315-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	N
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tipo	HU7315-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,03 - 0,1 mm/U
Tolerância	G

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 600 m/min
Quebra-aparas	AF
Revestimento	sem revestimento
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar