

**Macho de roscar individual Cortador de acabamento, sem revestimento, M: M22****Dados do pedido**

Número do pedido	130180 M22
GTIN	4045197066060
Classe de artigo	11G

**Descrição****Modelo:**

Tam. M2,3 e M2,6 com perfil DIN antigo.

**Descrição técnica**

Passo de rosca	2,5 mm
Ø do furo central	19,5 mm
Ø da rosca	22 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D <sub>s</sub>	18 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	14,5 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	44 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M22
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau

Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		