

REMS



Dados do pedido

Número do pedido	820301 1/2-1.1/4
GTIN	4039976048361
Classe de artigo	84B

Descrição

Modelo:

Troca rápida da cabeça de corte ao inseri-la na cabeça de roquete com bloqueio rápido. Cabeças de corte com guias de tubos mais longas e mordentes de corte ajustados com precisão. Os mordentes de corte são particularmente resistentes ao desgaste e intercambiáveis. É possível alternar entre a rotação do roquete à direita ou à esquerda. Com mordentes de corte invertidos, também é adequada para o corte de roscas junto à parede (em tubuladuras curtas já instaladas). Não é adequada para tubos VA.

Utilização:

Uma tarraxa prática e leve para levar consigo para locais de construção. **O pequeno Ø da cabeça permite trabalhar em locais estreitos.**

Indicado para:

Rosca de tubo Whitworth conforme DIN EN 10226 **cônica 1:16.**

Índice:

respetivas cabeças de corte cada 1 un.

(para rosca de tubo Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 polegadas;

Braço de roquete: 1 un.

Instrução:

As seguintes peças também estão disponíveis separadamente a pedido:

- **braço de roquete.**
- **Cabeças de corte completas com mordentes, bem como mordentes sobresselentes.**

Ao encomendar, especificar os tamanhos desejados.

Descrição técnica

Número de braços de roquete	1
Cabeça de corte para roscas de tubo Whithworth	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 polegada
Norma	DIN EN 10226
embalagem	Mala em chapa de aço
Tipo de produto	Tarraxa

Acessórios

Braço de roquete "Central" Tipo C1.1/4	820600 C1.1/4
Cabeça de corte com mandíbulas Tipo de rosca R1	820650 R1
Caixa de transporte em chapa de aço para tarraxa de roscas "Central" Tipo C1.1/4	820620 C1.1/4
Cabeça de corte com mandíbulas Tipo de rosca R1.1/4	820650 R1.1/4
Cabeça de corte com mandíbulas Tipo de rosca R1/2	820650 R1/2
Cabeça de corte com mandíbulas Tipo de rosca R3/4	820650 R3/4