

**Disco de fibra Cubitron™ III (CER) 1182C, Ø 178 mm, Granulometria: 36****Dados do pedido**

Número do pedido	566463 36
GTIN	068060664501
Classe de artigo	53F

**Descrição****Modelo:**

O **grão abrasivo de alto desempenho** moldado com precisão em produtos 3M™ é composto por triângulos cerâmicos definidos que estão dispostos de forma otimizada sobre a base abrasiva. **Capacidade de remoção muito elevada** com uma vida útil muito longa e um acabamento de superfície uniforme.

**Fibra vulcanizada** extremamente resistente ao rasgo, mas muito maleável. Furo de 22,23 mm e fendas em cruz.

Proporciona uma taxa de remoção mais rápida e permanente em comparação com o disco de fibra 3M™ Cubitron™II 982C.

**Utilização:**

Em retificadoras angulares com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566690/566692. O grão abrasivo esguio permite um **trabalho confortável e ergonómico** com baixa pressão de contacto. Graças à elevada capacidade de remoção, os discos de fibra 3M™ também são uma alternativa real aos discos de desbaste e discos abrasivos de lamelas.

Para o processamento de **aço** e metais não-ferrosos.

**Descrição técnica**

Índice	25
Ø do disco	178 mm
Granulometria	36

Série	Cubitron™III
Abrasivo	Cubitron™ III
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Base abrasiva	Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 178 mm
Ø do furo	22,23 mm
otimizado para material	Ferro fundido
otimizado para material	Aço
Motor de acionamento	Retificadoras angulares
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de fibra

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
seco	adequado		