

Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, G: G1/8**Dados do pedido**

Número do pedido	130550 G1/8
GTIN	4045197067593
Classe de artigo	11G

Descrição**Modelo:**

Jogo de 2 peças **composto por pré-cortador e cortador de acabamento.**

Utilização:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descrição técnica

Ø do furo central	8,8 mm
Passos por polegada	28
Ø da rosca	9,73 mm
Passo de rosca	0,907 mm
Óleo de corte	HSS
Ø haste D _s	7 mm
Comprimento total L	63 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Profundidade de rosca	29,19 mm
Tamanho da rosca	G1/8
Revestimento	sem revestimento

Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Norma	DIN 5157
Forma de corte	C
Forma de corte	D
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		