

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972453 50
GTIN	4067263126287
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Cinzentos claro semelhante a RAL 7035, **revestimento em pó ESD.**

Descrição técnica

Largura útil em G	26
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Área útil da gaveta em G	26×24
Profundidade útil em G	24
Peso	11 kg
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Largura útil	650 mm
Altura útil	25 mm
#Profundidade útil	600 mm
Altura frontal	50 mm

Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Gaveta