

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972450 1250
GTIN	4067263126249
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Caixa de armário de ferramentas em 30×28G, **condutora ESD** conforme DIN EN 61340-5-1, adequada para gavetas 26×24G. Para alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Para gavetas adequadas ver n.º 972453.

Cabo de ligação à terra ESD incluído.

Pintura:

Cinzentos claro semelhante a RAL 7035, **revestido em pó ESD.**

Instrução:

- **Ao equipar a caixa de armário de ferramentas com gavetas, ter em conta que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta a altura útil do armário.**
- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.**

Descrição técnica

Largura	750 mm
Peso	50 kg
Profundidade em G	28

componentes ESD não condutores	Todas as peças de plástico
Largura em G	30
Cabo de ligação à terra ESD incluído	sim
capacidade de carga máxima	4000 kg
Profundidade	700 mm
Equipamento ESD	sim
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura	1250 mm
Ligação à terra	Ligação à terra na caixa
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Caixa de armário de ferramentas

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
--	-------------