

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972450 700
GTIN	4067263126270
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Caixa de armário de ferramentas em 30×28G, **condutora ESD** conforme DIN EN 61340-5-1, adequada para gavetas 26×24G. Para alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Para gavetas adequadas ver n.º 972453.

Cabo de ligação à terra ESD incluído.

Pintura:

Cinzentos claro semelhante a RAL 7035, **revestido em pó ESD.**

Instrução:

- **Ao equipar a caixa de armário de ferramentas com gavetas, ter em conta que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta a altura útil do armário.**
- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.**

Descrição técnica

Profundidade	700 mm
Largura	750 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim

Equipamento ESD	sim
Cabo de ligação à terra ESD incluído	sim
Ligação à terra	Ligação à terra na caixa
Largura em G	30
Peso	35 kg
Profundidade em G	28
Altura	700 mm
capacidade de carga máxima	4000 kg
componentes ESD não condutores	Todas as peças de plástico
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Caixa de armário de ferramentas

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
--	-------------