

## Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, BSW: W1/2



### Dados do pedido

Número do pedido	130670 W1/2
GTIN	4045197067890
Classe de artigo	11G

### Descrição

**Modelo:**

Jogo de 3 peças **composto por pré-cortador, cortador central e cortador de acabamento.**

**Utilização:**

**Para rosca Whitworth** de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

### Descrição técnica

Passo de rosca	2,117 mm
Passos por polegada	12
Ø da rosca	12,7 mm
Ø do furo central	10,5 mm
Óleo de corte	HSS
Ø haste D <sub>s</sub>	9 mm
Comprimento total L	80 mm
Quadrado da haste □	7 mm
Profundidade de rosca	25,4 mm
Tamanho da rosca	W1/2

Revestimento	sem revestimento
Tipo de rosca	BSW
Ângulo do flanco	55 grau
Norma	DIN 351
Forma de corte	A
Forma de corte	D
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

