

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

Número do pedido	972453 150
GTIN	4067263126324
Classe de artigo	9GK

## Descrição

### Modelo:

**Gavetas totalmente extensíveis total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

### Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

### Pintura:

Cinzentos claros semelhantes a RAL 7035, **revestimento em pó ESD.**

## Descrição técnica

Peso	17 kg
Profundidade útil em G	24
Altura frontal	150 mm
Largura útil em G	26
Área útil da gaveta em G	26×24
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Altura útil	125 mm
#Profundidade útil	600 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg

Largura útil	650 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Gaveta