

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972473 50
GTIN	4067263126409
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Corpo da gaveta e frentes em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD**.

Descrição técnica

#Profundidade útil	600 mm
Largura útil em G	36
Profundidade útil em G	24
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Largura útil	900 mm
Peso	14 kg
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Altura frontal	50 mm
Área útil da gaveta em G	36×24

Altura útil	25 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×24G
Tipo de produto	Gaveta