

Macho de roscar para máquina Forma B DIN 371, sem revestimento, M: M10



Dados do pedido

Número do pedido	131150 M10
GTIN	4045197069023
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:**Com entrada em espiral.**Tam. M2,3 e M2,6 com perfil DIN antigo. **ISO 2 6H****HSS-E**

Descrição técnica

Ø da rosca	10 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	8,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	1,5 mm
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	8 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	30 mm
Tipo de rosca	M

Tamanho da rosca	M10
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		