

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 972473 200 |
| GTIN | 4067263126454 |
| Classe de artigo | 9GK |

Descrição

Modelo:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Corpo da gaveta e frentes em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD**.

Descrição técnica

| | |
|---|------------------------|
| Altura útil | 175 mm |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg |
| #Profundidade útil | 600 mm |
| Altura frontal | 200 mm |
| Área de aplicação | Armário de ferramentas |
| Área útil da gaveta em G | 36×24 |
| Profundidade útil em G | 24 |
| Peso | 22 kg |
| Largura útil em G | 36 |
| Largura útil | 900 mm |

| | |
|---|---------|
| com sistema de desbloqueio individual das gavetas | não |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD |
| Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×24G |
| Tipo de produto | Gaveta |