

Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 20X1,5



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 136260 20X1,5 |
| GTIN | 4045197079237 |
| Classe de artigo | 11H |

Descrição

Modelo:

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|------------|
| Passo de rosca | 1,5 mm |
| Número de sulcos de aparas | 4 |
| Número de arestas de corte Z | 4 |
| Ø da rosca | 20 mm |
| Ø do furo central | 18,5 mm |
| Ø haste D _s | 16 mm |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Quadrado da haste □ | 12 mm |
| Classe de tolerância | ISO 2 6H |
| Óleo de corte | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Profundidade de rosca | 60 mm |
| Tipo de rosca | MF |
| Tamanho da rosca | M20×1,5 |
| Revestimento | vaporizado |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Norma de rosca | DIN 13 |
| Forma de corte | C |
| Ângulo espiral | 40 grau |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 |
| Refrigeração interior | não |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego |
| Sentido de corte | direita |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de rosca de máquina para processamento convencional |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Brocas de rosca |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | condicionalmente adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |