

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972470 900
GTIN	4067263126492
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Caixa de armário de ferramentas condutora ESD em 40×28G, adequada para gavetas 36×24G. Para alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Gavetas adequadas com o n.º 972473.

Cabo de ligação à terra ESD incluído.

Pintura:

Corpo cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD.**

Instrução:

Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura) e puxadores não são condutores ESD. Ao equipar a caixa de armário de ferramentas com gavetas, ter em conta que da soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta a altura útil do armário.

Descrição técnica

Cabo de ligação à terra ESD incluído	sim
Profundidade	700 mm
Número de prateleiras extraíveis	0
Número de portas	0
Número de gavetas	0

Peso	48 kg
Largura em G	40
Altura	900 mm
Altura útil	800 mm
Profundidade em G	28
Ligação à terra	Ligação à terra na caixa
capacidade de carga máxima	4000 kg
Equipamento ESD	sim
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura útil para gavetas	800 mm
Largura	1000 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×24G
Tipo de produto	Caixa de armário de ferramentas

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
--	-------------