

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

Número do pedido	972470 1500
GTIN	4067263126522
Classe de artigo	9GK

## Descrição

### Modelo:

Caixa de armário de ferramentas condutora ESD em 40x28G, adequada para gavetas 36x24G. Para alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Gavetas adequadas com o n.º 972473.

**Cabo de ligação à terra ESD incluído.**

### Pintura:

Corpo cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD.**

### Instrução:

Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura) e puxadores não são condutores ESD. Ao equipar a caixa de armário de ferramentas com gavetas, ter em conta que da soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta a altura útil do armário.

## Descrição técnica

Profundidade em G	28
Altura útil para gavetas	1400 mm
Altura útil	1400 mm
Largura em G	40

Número de prateleiras extraíveis	0
capacidade de carga máxima	4000 kg
Número de gavetas	0
Equipamento ESD	sim
Peso	65 kg
Largura	1000 mm
Cabo de ligação à terra ESD incluído	sim
Número de portas	0
Altura	1500 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Ligação à terra	Ligação à terra na caixa
Profundidade	700 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×24G
Tipo de produto	Caixa de armário de ferramentas

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
--	-------------