

Macho de roscar para máquina HSS-E-PM Forma B, sem revestimento, M: M16**Dados do pedido**

Número do pedido	131280 M16
GTIN	4045197069467
Classe de artigo	11H

Descrição**Modelo:****Com entrada em espiral.****Vantagem:**

Maior resistência ao desgaste.

Descrição técnica

Ø da rosca	16 mm
Ø do furo central	14 mm
Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	2 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	12 mm
Comprimento total L	110 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E PM
Profundidade de rosca	48 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M16

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		