

**Macho de roscar para entalhe curto, sem revestimento, M: M6****Dados do pedido**

Número do pedido	131600 M6
GTIN	4045197069856
Classe de artigo	12H

Descrição**Versão:****Com entrada em espiral.****Utilização:****Como broca de roscar manual ou para máquina.****Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	1 mm
Ø do furo central	5 mm
Ø da rosca	6 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	50 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidade de rosca	18 mm
Tipo de rosca	M

Tamanho da rosca	M6
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		