

## Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 1-8



### Dados do pedido

Número do pedido	137860 1-8
GTIN	4045197080288
Classe de artigo	11H

### Descrição

**Modelo:**

Design estável, com espiral à direita de 20°. HSS

**Utilização:**

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

### Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	4
Passos por polegada	8
Ø da rosca	25,4 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø do furo central	22,25 mm
Passo de rosca	3,175 mm
Norma	DIN 376
Óleo de corte	<b>HSS</b>
Ø haste D <sub>s</sub>	20 mm
Comprimento total L	160 mm
Quadrado da haste □	16 mm
Profundidade de rosca	50,8 mm
Tipo de rosca	UNC

Tamanho da rosca	1-8 UNC
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	C
Ângulo espiral	20 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		