

**Macho de roscar para máquina HSS-E, nitrurado e vaporizado, M: M2****Dados do pedido**

Número do pedido	131920 M2
GTIN	4045197070630
Classe de artigo	11H

Descrição

Versão:
Com entrada em espiral.

Descrição técnica

Ø da rosca	2 mm
Número de arestas de corte Z	2
Passo de rosca	0,4 mm
Número de sulcos de aparas	2
#Ø do furo roscado	1,6 mm
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	2,8 mm
Comprimento total L	45 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Material de corte	HSS E
Profundidade de rosca	6 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2
Revestimento	nitrurado e vaporizado

Ficha de dados

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		