

Escareador cónico 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 16,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	150395 16,5
GTIN	4045197086877
Classe de artigo	12M

Descrição**Modelo:**

Todos os rebaixadores retificada radialmente em relevo. Os espaços entre dentes são cortados de peça inteira até ao tam. 31. O ângulo de corte no lado frontal do dente muda de acordo com o Ø do rebaixador, de modo que as aparam tenham uma forma ideal em todos os pontos da operação de corte. O cone de rebaixamento e a circunferência são retificados em relevo e cortam facilmente.

Fresa cónica de design económico.

Instrução:

Para pontas para fresa cónica com haste de 6,3 mm (1/4 polegadas), ver grupo 67.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descrição técnica

Ø exterior	16,5 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm ²	0,14 mm/U
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	3,2 mm
Ø do furo prévio	3,2 mm
para parafusos escareados DIN 7991	M8
Comprimento total L	85 mm
Cone Morse MK	1
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento

Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 335 D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		