

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972040 800
GTIN	4067263129615
Classe de artigo	9GG

Descrição

Modelo:

Módulo de gavetas em construção de aço estável. **Para gavetas totalmente extensíveis** com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.

Utilização:

Módulo de gavetas para o equipamento individual da Workstation ESD n.º 972010 – 972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017, bancadas de trabalho ESD n.º 972150 – 972195.

Pintura:

Corpo cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD.**

Instrução:

- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura) e puxadores não são condutores ESD. Ao equipar os módulos com gavetas, certifique-se de que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta na altura útil do módulo.**
- **Por cada módulo é possível apenas uma gaveta com uma altura frontal de 50 mm, exclusivamente na posição superior.**

Descrição técnica

Largura em G	24
--------------	----

Altura	800 mm
Largura	600 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Altura útil para gavetas	700 mm
Profundidade	650 mm
Altura útil	700 mm
Peso	21,6 kg
Profundidade em G	26
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
--	-------------