

TNGA 160408, KBN25M, Tipo: MET**Dados do pedido**

Número do pedido	255662 MET
GTIN	4960664507597
Classe de artigo	25H

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 ou 3 arestas de corte por pastilha reversível com chanfradura especial para otimização de cortes interrompidos.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 180 m/min
Modelo das arestas de corte	MET
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,3 mm
Tipo	KBN25M

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNGA 160408
Número de trocas/cortes	3
Atributo do nome do produto	KBN25M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	condicionalmente adequado		
irregular	adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
seco	adequado		