

Garant**Pastilha de corte reversível por fresagem RPKT1204MOT, para fresa de cópia e plana, HB7525****Dados do pedido**

Número do pedido	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Classe de artigo	21A

Descrição**Versão:**

Placas reversíveis redondas indexadas seis vezes. Tendo em conta a profundidade máxima de corte, o resultado são seis arestas de corte completas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1,2$ mm.

Para poder utilizar as seis arestas de corte, não deve ser ultrapassado um valor a_p de 3 mm.

Descrição técnica

Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	RPKT 1204MOT
Tipo	ST900
Tipo	HB7525
Avanço f_z por dente	0,35 mm
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		